



Medbringerpinol med morsekonus, Morsekonus (MK): 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	327402 4
GTIN	4062406765811
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°, spændekreds-Ø 17 mm - 54 mm.
- Mulighed for højre- og venstreløb.
- Egner sig fremragende til anvendelse på drejemaskiner og ved valsefræsning.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Passer til:

Pinoler nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 og 321740.

Leveringsomfang:

Medbringerpinol med centrerspidser 327410 og medbringer 327412.

Specialtilbehør:

Nr. 327410 centrerspidser, nr. 327412 medbringer, nr. 327414 dæmpningselementer.

Bemærk:

Passende konusbøsninger til tilpasning i centrerpatron fås på forespørgsel.

Samlet længde: 190 mm

Arbejdsområde-Ø: 40 - 72 mm

Spændekreds-Ø D1: 38 mm

Nyttelængde B: 89 mm

Emnevægt: 65 kg

Udvendig Ø: 70 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	190 mm
---------------	--------

Arbejdsområde-Ø	40 - 72 mm
Emnevægt	65 kg
Udvendig Ø	70 mm
Spændekreds-Ø D1	38 mm
Største spids-Ø 60° A	14 mm
Nyttelængde B	89 mm
Uddriverskriver	nej
Produkttype	Medbringerpinol