



Medbringerpinol med morsekonus, Morsekonus (MK): 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	327403 4
GTIN	4062406765835
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°, spændekreds-Ø 17 mm - 54 mm.
- Mulighed for højre- og venstreløb.
- Egner sig fremragende til anvendelse på drejemaskiner og ved valsefræsning.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Passer til:

Pinoler nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 og 321740.

Leveringsomfang:

Medbringerpinol med centrerspidser 327410 og medbringer 327412.

Specialtilbehør:

Nr. 327410 centrerspidser, nr. 327412 medbringer, nr. 327414 dæmpningselementer.

Bemærk:

Passende konusbøsninger til tilpasning i centrerpatron fås på forespørgsel.

Arbejdsområde-Ø: 55 - 100 mm

Spændekreds-Ø D1: 54 mm

Nyttelængde B: 104,1 mm

Emnevægt: 100 kg

Udvendig Ø: 82 mm

Største spids-Ø 60° A: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Emnevægt	100 kg
----------	--------

Største spids-Ø 60° A	20 mm
Spændekreds-Ø D1	54 mm
Udvendig Ø	82 mm
Nyttelængde B	104,1 mm
Arbejdsområde-Ø	55 - 100 mm
Uddriverskriver	nej
Produkttype	Medbringerpinol