

**Garant****CNMG 160616, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160616 HB725-1 Type: HB725-1  
Spånryder: UM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Skæredybde $a_p$	0,2 - 6 mm
Spånryder	UM1
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB725-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning