

Garant**CNMG 120404, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB725-1 Type: HB725-1
Spånryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4

Spånbryder	UM1
Skæremateriale	HM
Type	HB725-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Primær anvendelse	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNNG 120404
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning