

Garant**WNMG 080404, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080404 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbrøder: UN1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M

Spånryder	UN1
Antal skift/skær	6
Type	HB725-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning