

Garant**SNMG 120408, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120408 HB725-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB725-1
Spånryder: UM1
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	UM1
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120408
Type	HB725-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Primær anvendelse	UNI

Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning