

**Garant****DNMG 1506 12, Type: HB725-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 HB725-1 Type: HB725-1  
Spånryder: UM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Tilspænding $f$	0,05 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Skæredybde $a_p$	0,2 - 6 mm

Spånbryder	UM1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB725-1
Primær anvendelse	UNI
Hjørneradius	1,2 mm
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning