

Garant**CC.T 09T308, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T308 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	UM1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm

Type	HB725-1
Primær anvendelse	UNI
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning