

Garant**CC.T 060204, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	UM1
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	UNI

Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB725-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning