

Garant**CC.T 120408, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120408 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	UNI
Spånbryder	UM1
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB725-1
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning