

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB725-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 11T308 HB725-1 Type: HB725-1  
Spånbryder: UM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	HB725-1
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Primær anvendelse	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308

Tolerance	M
Spånryder	UM1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning