

**Garant****SC.T 120404, Type: HB725-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

SC.T 120404 HB725-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB725-1

Spånbryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,5 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Spånbryder	UM1
Primær anvendelse	UNI
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Tolerance	M
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HB725-1
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning