

Garant**SC.T 120408, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120408 HB725-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB725-1

Spånbryder: UM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,5 mm/o

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	UM1
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm

Type	HB725-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Tolerance	M
Primær anvendelse	UNI
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning