

Garant**VB.T 160404, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 160404 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB725-1
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Spånbrøder	UM1
Primær anvendelse	UNI
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning