

Garant**VB.T 110304, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 110304 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Type	HB725-1

Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	UM1
Primær anvendelse	UNI
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning