

Garant**VC.T 160404, Type: HB725-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB725-1 Type: HB725-1
Spånbryder: UM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Spånbryder	UM1
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Type	HB725-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning