

**Garant****VC.T 160408, Type: HB725-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 160408 HB725-1 Type: HB725-1  
Spånbryder: UM1  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB725-1
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Spånbrøder	UM1
Primær anvendelse	UNI
ISO-kode, vendeskærsplade	VCMT 160408
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning