

Garant**VC.T 160408, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Spånryder	VS
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning