



Rørskærer TubiX® med hurtig indstilling, til Ø op til: 76mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	818380 76
GTIN	4003773088127
Artikelklasse	86A

Beskrivelse

Udførelse:

Let og slidstærkt metalhus af magnesium, med nålelejrede føringsruller og skærehjul. Håndafgrater kan forsænkes i legemet. Inklusive ekstra skærehjul.

Fordel:

Automatisk fastholdelse og klemning på røret takket være **QuickLock-hurtigjustering**.
· **Hurtig og præcis placering af skærehjulet på forskellige rørdiametre.**

Anvendelse:

Universel til skæring af **kobber-, aluminiums- og tynde INOX-rør** (op til 2 mm tykkelse).

Reservedel:

Reserveskærehjul med nåleleje og hurtigskifteaksler, se nr. 818385.

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, boring	7,8 mm
Skærehjul-Ø	20 mm
Skærehjul, bredde	6,2 mm
Til udvendig rør-Ø	6 - 76 mm
Producentbetegnelse	TubiX
Vægt	865 g
Længde	260 mm
Bredde	100 mm

Højde	42 mm
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Ekstra skærehjul Type 1	818385 1
-------------------------	----------