

Mitutoyo**Søgerblad, stål, Bladantal: 10**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	478240 10
GTIN	4946368424163
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Ideel til mange forskellige måleopgaver. Ensartet brede stålblade, kan klappes sammen takket være nittet led. Størrelsen er tydeligt stemplet på hvert ark. Arkene er lette at fjerne og kan åbnes og spærres separat. Nøjagtigheden er i henhold til fabriksstandard.

Nøjagtighed:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Teknisk beskrivelse

Bladstyrker	0,05 – 0,2 (0,05 stigende); 0,3 – 0,8 (0,1 stigende) mm
Klingelængde	150 mm
Bladantal	10
Norm	Fabriksstandard
Tolerance	T3
Materiale	Stål

Produkttype

Følerlære