

Mitutoyo**Søgerblad, stål, kalibreret, Bladantal: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478242 20
GTIN	2050002071827
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Ideel til mange forskellige måleopgaver. Ensartet brede stålblade, kan klappes sammen takket være nittet led. Størrelsen er tydeligt stemplet på hvert ark. Arkene er lette at fjerne og kan åbnes og spærres separat. Nøjagtigheden er i henhold til fabriksstandard.

Nøjagtighed:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 1,0 mm $\pm 0,020$.

Leveringsomfang:

Inkl. kalibreringscertifikat fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Bladstyrker	0,05 – 1,0 (0,05 stigende) mm
Klingelængde	150 mm
Bladantal	20
Norm	Fabriksstandard
Tolerance	T3
Materiale	Stål

Produkttype

Følerlære