

**Mitutoyo****Søgerblad, stål, kalibreret, Bladantal: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478242 10
GTIN	2050002071810
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ideel til mange forskellige måleopgaver. Ensartet brede stålblade, kan klappes sammen takket være nittet led. Størrelsen er tydeligt stemplet på hvert ark. Arkene er lette at fjerne og kan åbnes og spærres separat. Nøjagtigheden er i henhold til fabriksstandard.

**Nøjagtighed:**

0,05 – 0,15 mm  $\pm 0,005$ ; 0,2 – 0,5 mm  $\pm 0,012$ ; 0,55 – 0,8 mm  $\pm 0,020$ .

**Leveringsomfang:**

Inkl. kalibreringscertifikat fra producenten.

**Teknisk beskrivelse**

Bladstyrker	0,05 – 0,2 (0,05 stigende); 0,3 – 0,8 (0,1 stigende) mm
Klingelængde	150 mm
Bladantal	10
Norm	Fabriksstandard
Tolerance	T3

Materiale	Stål
Produkttype	Følerlære