

**KERN****Vægt med tæller, type CIB, Maksimalt vejeområde: 3kg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479541 3
GTIN	4045761214880
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- **Præcis vægt med tæller med automatisk referenceoptimering (forbedrer gennemsnitsværdien trinvist).**
- **Mål-styktal eller målvægt kan programmeres med akustisk signal.**
- **Sum-hukommelse til tæller til opsummering af ens talte dele i samlet antal styk og totalvægt.**
- **Referencestyktal eller referencevægt kan vælges.**
- **Mulighed for lysnet- og batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Displayskift fra stk. til vægt.**

Checkweighing-display: Akustisk eller optisk tilbagemelding, hvis vejninger ligger uden for en forudbestemt grænseværdi.

### Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter 230 V/50 Hz, batteri, beskyttelseskærm.

## Teknisk beskrivelse

Højde	120 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel

Nominel spænding	240 V
Stykvægt min.	1 g
Dybde	330 mm
Nettovægt	3,5 kg
Bredde	350 mm
Reaktionstid	2 s
Mål, vejeplade	315×215 mm
Maksimalt vejeområde	3 kg
Aflæsning	0,2 g
Repetérbarhed	0,2 g
Linearitet	±0,4 g
Kalibrering	K2
Produkttype	Vægt med tæller

## Services

DAkS-kalibreringVægt Maksimale vejeområde 50	027710 50
KalibreringVægt Maksimale vejeområde 50 kg	027700 50