

KERN**Vægt med tæller, type CIB, Maksimalt vejeområde: 15kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479541 15
GTIN	4045761214828
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Præcis vægt med tæller med automatisk referenceoptimering (forbedrer gennemsnitsværdien trinvist).**
- **Mål-styktal eller målvægt kan programmeres med akustisk signal.**
- **Sum-hukommelse til tæller til opsummering af ens talte dele i samlet antal styk og totalvægt.**
- **Referencestyktal eller referencevægt kan vælges.**
- **Mulighed for lysnet- og batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Displayskift fra stk. til vægt.**

Checkweighing-display: Akustisk eller optisk tilbagemelding, hvis vejninger ligger uden for en forudbestemt grænseværdi.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter 230 V/50 Hz, batteri, beskyttelseskærm.

Teknisk beskrivelse

Nettovægt	4 kg
Reaktionstid	2 s
Nominel spænding	240 V

Mål, vejeplade	315×215 mm
Dybde	330 mm
Stykvægt min.	5 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Aflæsning	1 g
Bredde	350 mm
Linearitet	±2 g
Højde	120 mm
Maksimalt vejeområde	15 kg
Repeterbarhed	1 g
Kalibrering	K2
Produkttype	Vægt med tæller

Services

DAkKS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50
KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50