

KERN**Vægt med tæller, type CIB, Maksimalt vejeområde: 6kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479541 6
GTIN	4045761214897
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Præcis vægt med tæller med automatisk referenceoptimering (forbedrer gennemsnitsværdien trinvist).**
- **Mål-styktal eller målvægt kan programmeres med akustisk signal.**
- **Sum-hukommelse til tæller til opsummering af ens talte dele i samlet antal styk og totalvægt.**
- **Referencestyktal eller referencevægt kan vælges.**
- **Mulighed for lysnet- og batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Displayskift fra stk. til vægt.**

Checkweighing-display: Akustisk eller optisk tilbagemelding, hvis vejninger ligger uden for en forudbestemt grænseværdi.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter 230 V/50 Hz, batteri, beskyttelseskærm.

Teknisk beskrivelse

Stykvægt min.	2 g
Repeterbarhed	0,5 g
Energiforsyning	Akkudrevet

Energiforsyning	Med kabel
Maksimalt vejeområde	6 kg
Dybde	330 mm
Bredde	350 mm
Nominel spænding	240 V
Linearitet	±1 g
Nettovægt	3,6 kg
Mål, vejeplade	315×215 mm
Aflæsning	0,5 g
Højde	120 mm
Reaktionstid	2 s
Kalibrering	K2
Produkttype	Vægt med tæller

Services

DAkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50
KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50