

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 25N



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 081103 25N |
| GTIN | 4003644024179 |
| Artikelklasse | 08B |

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Enkel vægmontering mulig.**

Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-------|
| Beskyttelsesklasse IP | IP 44 |
| Antal stikkontakter | 3 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Kabelopbygning | 3G1,5 |
| Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W |
| Materiale, kabel | Neopren-gummi |
| Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI |
| Nominel spænding | 250 V |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Diagnosesystem tilgængeligt | ja |
| Kabelklasse | H07RN-F |
| Kabellængde | 25 m |
| Materiale, hus | Kunststof |
| Produkttype | Kabeltromle |