

## HEDI

### Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ, Type: 50N



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081104 50N
GTIN	4003644024117
Artikelklasse	08B

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Enkel vægmontering mulig.**

Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.

##### Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Slagfast og stænk vandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Nominel effekt, rullet ud: 3500 (16A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbygning: 3G1,5

Materiale, kabel: gummi

Kabellængde: 50 m

Antal stikkontakter: 3

## Teknisk beskrivelse

Materiale, hus	Kunststof
Nominal effekt, rullet ud	3500 (16A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellængde	50 m
Antal stikkontakter	3
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Nominal spænding	250 V
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Kabelopbygning	3G1,5
Materiale, kabel	gummi
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Produkttype	Kabeltromle