

Garant**DC.T 070202, Type: HB7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 070202 HB7315-1 Type: HB7315-1
Spånryder: AF
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,6 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Tolerance	G
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070202
Spånryder	AF
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM

Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7315-1
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,05 - 0,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning