

Garant**DC.T 11T302, Type: HU7315-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 11T302 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,6 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærplatte	DCGT 11T302
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Belægning	ubelagt
Antal skift/skær	2

Tolerance	G
Primær anvendelse	N
Type	HU7315-1
Spånryder	AF
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,05 - 0,6 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning