

**Garant****DC.T 11T302, Type: HB7315-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DCMT 11T302 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T302
Type	HB7315-1
Primær anvendelse	N
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Spånbryder	AF
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,03 - 0,1 mm/o
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning