


Garant**CC.T 060202, Type: HB7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 060202 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AF
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	let afbrudt.

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060202
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Type	HB7315-1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning