


Garant**CC.T 060204, Type: HB7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7315-1 Type: HB7315-1
Spånbryder: AF
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	N
Spånbryder	AF
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o

Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Tolerance	G
Type	HB7315-1
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060204
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning