


**Garant****CC.T 09T304, Type: HB7315-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	AF
Primær anvendelse	N
Tilspænding $f$	0,03 - 0,1 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	2

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Type	HB7315-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T304
Tolerance	G
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning