


Garant**CC.T 120404, Type: HB7315-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tolerance	G
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Type	HB7315-1

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 120404
Spånryder	AF
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning