

Garant**DC.T 11T304, Type: HB7315-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,6 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	AF
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	G
Skærebetingelse	kontinuerlig

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T304
Type	HB7315-1
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,05 - 0,6 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning