

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB7315-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T308 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,03 - 0,1 mm/o
Spånbryder	AF
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T308

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerance	G
Type	HB7315-1
Skærehastighed $v_c$ primær anvendelse	120 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning