

**Garant****DC.T 070204, Type: HB7315-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070204 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070204

Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Type	HB7315-1
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	AF
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning