

JEPSON POWER**Drytech® rundsavsklinge Ø 203 mm, Antal tænder: 54****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078243 54
GTIN	4260052468104
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal til savning af metalgitre og riste, trapezplader, profiler, kabelkanaler, rør til rullejalousier osv. LBS-savklingerne er kun 1.0 til 1.7 mm tykke og dermed væsentligt tyndere end traditionelle savklinger. De er dermed ressourcebesparende, mere effektive og hurtigere. Energibesparende og dermed større akkuydelse. Skærehastighed maks. 4000 o/min.

Teknisk beskrivelse

Materialerengøring	INOX
Skærebredde B	1,7 mm
Antal tænder	54
Borings-Ø	25,4 mm
Klinge-Ø D	203 mm
Produkttype	Rundsavsklinge

