

Garant**VC.T 160402, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 160402 HU7315-1 Type: HU7315-1
Spånbrøder: AF
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,2 mm
Tolerance	G
Belægning	ubelagt
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	HU7315-1
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Spånbryder	AF
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160402
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning