

**Garant****VC.T 110302, Type: HU7315-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VCMT 110302 HU7315-1 Type: HU7315-1  
Spånryder: AF  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Type	HU7315-1
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Belægning	ubelagt
Spånbrøder	AF
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 110302
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning