

**Garant****VC.T 160408, Type: HB7315-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VC.T 160408 HB7315-1 Type: HB7315-1  
Spånbryder: AF  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

### Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Type	HB7315-1
Tilspænding $f$	0,03 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	AF

Tolerance	G
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160408
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning