

Garant**VC.T 160404, Type: HB7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7315-1 Type: HB7315-1

Spånryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	G
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 160404
Spånryder	AF

Antal skift/skær	2
Type	HB7315-1
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Primær anvendelse	N
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning