

Garant**ZCMX 130404, Type: HBZ120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Artikelklasse	21K

Teknisk beskrivelse

Type	HBZ120
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 200 m/min
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130404
Hjørneradius	0,4 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	25 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

