

**Garant****ZCMX 130404, Type: HBZ030****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130404
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Type	HBZ030
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 200 m/min
Primær anvendelse	P

passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning