

Garant**ZCMX 130404, Type: HBZ025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Type	HBZ025
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130404

passer til værktøjs-Ø D_c

25 mm

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning