

Garant**ZCMX 130404, Type: HBZ035**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268443 HBZ035
GTIN	4062406770167
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Teknisk beskrivelse

Type	HBZ035
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130404
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm

passer til værktøjs-Ø D_c

25 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning