

Garant**eco-stikklinge, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 19/1,5mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273781 19/1,5
GTIN	4062406769888
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Anvendelse:

I forbindelse med stikplatter nr. 273656 – 273749.

Passer til:

Holder nr. 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	40 mm
Klingehøjde h ₅	19 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Samlet længde L	96 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

