

**Garant****eco-stikklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 32/2mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273781 32/2
GTIN	4062406770334
Artikelklasse	21W

## Beskrivelse

**Anvendelse:**

I forbindelse med stikplatter nr. 273656 – 273749.

**Passer til:**

Holder nr. 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-holder).

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

## Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h <sub>5</sub>	32 mm
Til maks. emne-Ø	60 mm
Stikbredde W	2 mm
Samlet længde L	150 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

