

**Manuelt nitteapparat GBM 40-R, Type: GBM40R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Artikelklasse	74A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakt design af hensyn til god tilgængelighed til emnet. Utroligt god kraftoverførsel takket være skraldefunktionen. Hurtig udskiftning af gevinddorne og mundstykker uden værktøj.

**Leveringsomfang:**

Mundstykker/gevinddorne M5; M6; M8 og M10. i stabil kunststofboks.

Hel længde: 212 mm

Til popnitemøtrikker af alle materialer: M3 – M10

Til popnitemøtrikker, stål / aluminium: M3 – M12

Vægt: 1250 g

**Teknisk beskrivelse**

Til popnitemøtrikker af alle materialer	M3 – M10
Producentbetegnelse	GBM 40-R
Hel længde	212 mm
Til popnitemøtrikker, stål / aluminium	M3 – M12
Vægt	1250 g

Produkttype

Håndnippetang