

**Garant****Hårdmetal-betonbor, Bor-Ø: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	786070 7
GTIN	4062406773427
Artikelklasse	71C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal.

**Anvendelse:**

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.

Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	7 mm
Bor-Ø	7 mm
Spirallængde	60 mm
Hel længde	100 mm
Skæremateriale	HM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor

